

 Mahr

Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 20-50mm



Données de commande

N° commande	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

Description technique

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	20 - 50 mm
Ø bague de contrôle	25 / 40 mm
Nombre de bagues de réglage	2
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 40-50 mm	428900 40-50
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 20-25 mm	428900 20-25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 30-40 mm	428900 30-40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 25-30 mm	428900 25-30