



## Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 8-10mm



### Données de commande

N° commande	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Classe d'article	42B

### Description

**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

**Livraison:**

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

**Accessoire(s):**

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	54 mm
Plage de mesure	8 - 10 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	154 mm
Ø bague de contrôle	8 mm
Dim. a	1,5 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 6-12	428993 6-12