

 Mahr

Micromètre d'intérieur Micromar, Plage de mesure: 6-8mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428900 6-8 |
| GTIN | 4059192010577 |
| Classe d'article | 43A |

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, bagues de réglage 484030.

Description technique

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Profondeur de mesure avec rallonge | 133 mm |
| Plage de mesure | 6 - 8 mm |
| Profondeur de mesure standard | 58 mm |
| Dim. a | 1,5 mm |
| Erreur admissible | 0,004 mm |
| Lecture | 0,001 mm |
| Norme | DIN 863 |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Métrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | B6 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
|-----------------|----------------------|

Services

| | |
|---|-----------|
| Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm | 022500 20 |
|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm | 022510 200 |
|--|------------|

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm | 484030 7 |
|--|----------|