

 Mahr

Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 50-100mm



Données de commande

N° commande	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Ø bague de contrôle	60 / 85 mm
Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	50 - 100 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 50-60 mm	428900 50-60
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 70-85 mm	428900 70-85
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 60-70 mm	428900 60-70
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 85-100 mm	428900 85-100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65