



## Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 10-12mm



### Données de commande

N° commande	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

#### Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

#### Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

### Description technique

Plage de mesure	10 - 12 mm
Ø bague de contrôle	10 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	154 mm
Dim. a	1,5 mm
Profondeur de mesure standard	54 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

### Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 6-12	428993 6-12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10