



Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos, Longueur totale: 150mm



Données de commande

N° commande	461805 150
GTIN	4045197234919
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Bord supérieur avec graduation 1/2 mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

Avec graduation supplémentaire au verso.

Description technique

Section, largeur	13 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	150 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------