

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 12-16mm****Données de commande**

N° commande	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à auto-centrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Plage de mesure	12 - 16 mm
Ø bague de contrôle	16 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 12-20	428993 12-20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14