

 Mahr

Micromètre d'intérieur Micromar, Plage de mesure: 85-100mm



Données de commande

N° commande	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, bagues de réglage 484030.

Description technique

Dim. a	0 mm
Profondeur de mesure standard	97 mm
Plage de mesure	85 - 100 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	247 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6

Type de produit	Micromètre 3 touches
-----------------	----------------------

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
--	------------

ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
---	------------

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
--	-----------