

Garant**Mètre-ruban à regard, Longueur ruban: 2,5m****Données de commande**

N° commande	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

- **Boîtier en plastique antichocs.**
- **Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieures.**
- **Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.**
- **Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.**
- **Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).**
- **Graduation du regard dans le même sens de lecture.**

Mini mètre-ruban avec regard pour mesures intérieures.

Description technique

Hauteur boîtier	48 mm
Largeur de bande	8 mm
Longueur boîtier	48 mm
Largeur boîtier	15 mm

Longueur ruban	2,5 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------