

**Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 1000mm****Données de commande**

N° commande	461796 1000
GTIN	4045197486820
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Graduation 1 mm sur les deux bords.

Description technique

Longueur	1000 mm
Section, largeur	18 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000 mm	026200 1000
---	-------------