

**Mètre-ruban avec aimants, Longueur ruban: 3m****Données de commande**

N° commande	462012 3
GTIN	4045197358103
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage du ruban. Crochet terminal mobile. Ruban jaune, imprimé noir/rouge.

Crochet terminal avec 2 aimants.

Description technique

Hauteur boîtier	59 mm
Largeur de bande	16 mm
Longueur boîtier	66 mm
Largeur boîtier	27 mm
Longueur ruban	3 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5