

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 20-25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428990 20-25 |
| GTIN | 4045197274205 |
| Classe d'article | 42B |

Description**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Description technique

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Ø bague de contrôle | 25 mm |
| Plage de mesure | 20 - 25 mm |
| Dim. a | 0,5 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 240 mm |
| Profondeur de mesure standard | 90 mm |
| Erreur admissible | 0,006 mm |
| Lecture | 0,005 mm |
| Norme | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Méetrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Étalonnage | B6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm | 022500 100R |
| Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm | 022510 200R |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 20-30 | 428993 20-30 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm | 484030 20 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm | 484030 25 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 24 mm | 484030 24 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm | 484030 22 |