

Mahr**Micromètre d'intérieur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 85-100****Données de commande**

N° commande	428930 85-100
GTIN	4059192010843
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Lecture aisée et immédiate sur l'affichage numérique à fort contraste. Prêt à l'emploi grâce au système de référence. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Commutation entre mesure relative et absolue. Raccord fileté pour un remplacement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12mm, pour mesures de trous borgnes.**

Fonctionnement:

IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498940, bagues de réglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure standard	97 mm
Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	85 - 100 mm

Profondeur de mesure avec rallonge	247 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 52
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
	498940 USB2

Câble de connexion simple avec touche de données Type USB2

Câble de connexion simple avec touche de données Type R2

498940 R2

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975

Récepteur / interface clavier USB Type

498965

Câble de connexion simple avec touche de données Type D2

498940 D2