

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 25-30mm****Données de commande**

N° commande	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

**Livraison:**

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

**Accessoire(s):**

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

**Description technique**

Dim. a	0,5 mm
Ø bague de contrôle	25 mm
Plage de mesure	25 - 30 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	240 mm
Profondeur de mesure standard	90 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 20-30	428993 20-30