

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 50-63mm****Données de commande**

N° commande	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

Longueur totale	156 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	255 mm
Plage de mesure	50 - 63 mm
Profondeur de mesure standard	105 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Dim. a	3,4 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

## Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50