

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 75-88mm****Données de commande**

N° commande	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure). Boîtier verni.

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Description technique

Ø bague de contrôle	87 mm
Profondeur de mesure standard	117 mm
Plage de mesure	75 - 88 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	267 mm
Dim. a	1 mm
Erreur admissible	0,007 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 50-100	428993 50-100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80