

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 30-40mm****Données de commande**

N° commande	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

**Livraison:**

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

**Accessoire(s):**

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

**Description technique**

Plage de mesure	30 - 40 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure standard	97 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	247 mm
Ø bague de contrôle	40 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 30-50	428993 30-50
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38