

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 6-8mm****Données de commande**

N° commande	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

Profondeur de mesure avec rallonge	157 mm
Ø tambour micrométrique	17 mm
Profondeur de mesure standard	57 mm
Plage de mesure	6 - 8 mm
Dim. a	2 mm
Longueur totale	106 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/100	429010 1/100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8