

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 62-75mm****Données de commande**

N° commande	429000 62-75
GTIN	4946368517742
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure standard	105 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Dim. a	3,4 mm
Plage de mesure	62 - 75 mm
Longueur totale	156 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	255 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60