



## Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 6-12mm



### Données de commande

N° commande	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Classe d'article	42B

### Description

**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

### Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Ø bague de contrôle	8 / 10 mm
Nombre de micromètres	3
Plage de mesure	6 - 12 mm
Erreur admissible	0,004 / 0,005 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

### Accessoires

Micromètre d'intérieur Plage de mesure 8-10 mm	428990 8-10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 6-12	428993 6-12
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 10-12 mm	428990 10-12
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 6-8 mm	428990 6-8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10