

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 8-10mm****Données de commande**

N° commande	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Longueur totale	106 mm
Profondeur de mesure standard	57 mm
Plage de mesure	8 - 10 mm
Ø tambour micrométrique	17 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	157 mm
Dim. a	2 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/100	429010 1/100