

**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 6-8mm****Données de commande**

N° commande	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	154 mm
Profondeur de mesure standard	54 mm
Plage de mesure	6 - 8 mm
Dim. a	1,5 mm
Ø bague de contrôle	6 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100R mm	022500 100R
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200R mm	022510 200R

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 6-12	428993 6-12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8