



Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 12-20mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428991 12-20 |
| GTIN | 4045197276377 |
| Classe d'article | 42B |

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Description technique

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ø bague de contrôle | 16 mm |
| Plage de mesure | 12 - 20 mm |
| Nombre de bagues de réglage | 1 |
| Nombre de micromètres | 2 |
| Erreur admissible | 0,005 / 0,006 mm |
| Lecture | 0,005 mm |
| Norme | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Métrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Etalonnage | S6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|--|--------------|
| Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 12-20 mm | 020550 12-20 |
|--|--------------|

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm | 484030 14 |
| Micromètre d'intérieur Plage de mesure 16-20 mm | 428990 16-20 |
| Micromètre d'intérieur Plage de mesure 12-16 mm | 428990 12-16 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm | 484030 16 |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 12-20 | 428993 12-20 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm | 484030 18 |