



## Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 20-50mm



### Données de commande

N° commande	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Classe d'article	42B

### Description

**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du  $\varnothing$  12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du  $\varnothing$  12, touches en carbure).

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

### Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
$\varnothing$ bague de contrôle	25 / 40 mm
Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	20 - 50 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 30-40 mm	428990 30-40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 20-25 mm	428990 20-25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 40-50 mm	428990 40-50
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 25-30 mm	428990 25-30
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 20-30	428993 20-30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22