

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 12-16mm****Données de commande**

N° commande	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Ø tambour micrométrique	23 mm
Longueur totale	127 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Plage de mesure	12 - 16 mm
Dim. a	2,6 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150	429010 2/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12