



Mors étagé fixe, Pour type: 125



Données de commande

N° commande	361420 125
GTIN	4250364401111
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Mors fixe.

Réf. 90, 125 et 160 avec **système «Clic» à changement rapide**, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

Filetage pour le montage des mors HD, pour les réf. 125 et 160.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».

Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

Livraison:

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.

Description technique

Longueur l_1	43 mm
Hauteur mors h	39,5 mm

Hauteur h_1	20 mm
Pour code couleur	LC
Pour code couleur	LC-GARANT
Pour code couleur	HiPo
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	Titan
Pour code couleur	Titan2/TitanSense
Pour code couleur	LCV125G
Pour code couleur	NC8
Pour code couleur	HOLEX NC
Pour type	125
Largeur mors b	124,4 mm
Longueur mors l	92 mm
Type de produit	Mors pour étaux