

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

N° commande	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	297 mm
Plage de mesure	100 - 125 mm
Longueur totale	249 mm
Profondeur de mesure standard	147 mm
Dim. a	19,6 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Erreur admissible	0,01 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 200 mm	022500 200

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150