



## Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 50-100mm



### Données de commande

N° commande	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Classe d'article	42B

### Description

**Exécution:**

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du Ø 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du Ø 12, touches en carbure).

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

### Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	50 - 100 mm
Ø bague de contrôle	62 / 87 mm
Erreur admissible	0,007 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 50-100	428993 50-100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 62-75 mm	428990 62-75
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 75-88 mm	428990 75-88
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 50-63 mm	428990 50-63
Micromètre d'intérieur Plage de mesure 87-100 mm	428990 87-100