

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 16-20mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 429000 16-20  |
| GTIN             | 4946368517681 |
| Classe d'article | 44A           |

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ø tambour micrométrique            | 23 mm         |
| Profondeur de mesure standard      | 80 mm         |
| Dim. a                             | 2,6 mm        |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm        |
| Longueur totale                    | 127 mm        |
| Plage de mesure                    | 16 - 20 mm    |
| Erreur admissible                  | 0,004 mm      |
| Lecture                            | 0,005 mm      |
| Norme                              | Norme usine   |
| Graduation tambour micrométrique   | 1/50 mm       |
| Métrologie                         | analogique    |
| Emballage                          | Boîte robuste |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Étalonnage      | B6                   |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

## Services

|   |            |
|---|------------|
| Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm | 022500 20  |
| Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm       | 022510 200 |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm      | 484030 19    |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm      | 484030 20    |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 17 mm      | 484030 17    |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm      | 484030 16    |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm      | 484030 18    |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150 | 429010 2/150 |