

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 20-25mm****Données de commande**

N° commande	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	240 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Dim. a	2,6 mm
Plage de mesure	20 - 25 mm
Longueur totale	140 mm
Profondeur de mesure standard	90 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22