



Pompes à dépression, Type: VP1



Données de commande

N° commande	385010 VP1
GTIN	2050001717443
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

Pompes à dépression (**uniquement pour usinage à sec**).

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 172 mm

Largeur: 147 mm

Hauteur: 143 mm

Puissance d'aspiration: 5 m³/h

Tension du moteur: 230 V

Puissance du moteur: 0,25 kW

Description technique

Hauteur	143 mm
Largeur	147 mm
Puissance du moteur	0,25 kW

Puissance d'aspiration	5 m ³ /h
Longueur	172 mm
Tension du moteur	230 V
Poids	8 kg
Type de produit	Générateurs de vide