

WITTE**Plateaux à dépression VAC-MAT, Type: V2****Données de commande**

N° commande	385032 V2
GTIN	2050001717542
Classe d'article	38L

Description**Exécution:**

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l'aide d'éléments de raccordement. **Avec alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.**

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.

10 tapis VAC-MAT.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d'extension modulaire à l'aide d'adaptateurs.

Description technique

Poids	10 kg
Longueur	400 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	300 mm
Type de produit	Plateau de bridage par dépression

