

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 25-30mm****Données de commande**

N° commande	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

Dim. a	2,6 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	240 mm
Profondeur de mesure standard	90 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Longueur totale	140 mm
Plage de mesure	25 - 30 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26