



## Démagnétiseur à main, Type: HD1



### Données de commande

N° commande	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Classe d'article	33S

### Description

#### Exécution:

- Boîtier léger pour un maniement aisé et câble de 3 m avec fiche.
- Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, classe de protection IP42, puissance absorbée 220 VA. Arrêt automatique à > 50 °C. Durée de mise en circuit 30%.

#### Utilisation:

Pour la démagnétisation des surfaces de grandes pièces. Utilisation mobile.

### Description technique

Profondeur de pénétration	30 mm
Taille de la zone active	105×75 mm
Poids	1,9 kg
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC)	+
Tension	220 V
Tension	240 V

Fréquence secteur	50 Hz
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Démagnétiseurs