



## Pompes à dépression, Type: VP2



### Données de commande

N° commande	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Classe d'article	38L

### Description

**Exécution:**

Pompes à dépression (**uniquement pour usinage à sec**).

**Utilisation:**

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

**Livraison:**

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 271 mm

Largeur: 258 mm

Hauteur: 296 mm

Puissance d'aspiration: 10 m<sup>3</sup>/h

Tension du moteur: 230 V

Puissance du moteur: 0,4 kW

### Description technique

Poids	18 kg
Puissance du moteur	0,4 kW
Longueur	271 mm

Hauteur	296 mm
Puissance d'aspiration	10 m <sup>3</sup> /h
Largeur	258 mm
Tension du moteur	230 V
Type de produit	Générateurs de vide