



Pompes à dépression, Type: VP3



Données de commande

N° commande	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

Pompes à dépression (**uniquement pour usinage à sec**).

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 306 mm

Largeur: 226 mm

Hauteur: 182 mm

Puissance d'aspiration: 16 m³/h

Tension du moteur: 230 V

Puissance du moteur: 0,55 kW

Description technique

Poids	18 kg
Tension du moteur	230 V
Longueur	306 mm

Puissance d'aspiration	16 m ³ /h
Puissance du moteur	0,55 kW
Largeur	226 mm
Hauteur	182 mm
Type de produit	Générateurs de vide