

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 40-50mm****Données de commande**

N° commande	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Ø tambour micrométrique	23 mm
Plage de mesure	40 - 50 mm
Dim. a	3,4 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	248 mm
Profondeur de mesure standard	98 mm
Longueur totale	140 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42