



Mors étagé mobile, Pour type: 90



Données de commande

N° commande	361400 90
GTIN	4250364401029
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Mors mobile.

Réf. 90, 125 et 160 avec **système «Clic» à changement rapide**, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».

Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

Livraison:

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.

Description technique

Largeur mors b	89,5 mm
Longueur l ₁	31 mm
Hauteur mors h	34 mm

Hauteur h ₁	16 mm
Longueur mors l	56 mm
Pour code couleur	Duo
Pour code couleur	LC
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	NC8
Pour type	90
Type de produit	Mors pour étaux