

**Groupe à dépression, Type: VA4****Données de commande**

N° commande	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Classe d'article	38L

**Description****Exécution:**

Groupe à dépression avec accumulateur de dépression et séparateur de liquide intégré.

**Utilisation:**

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

**Livraison:**

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Ø: 990 mm

Hauteur: 1130 mm

Puissance d'aspiration: 63 m<sup>3</sup>/h

Tension du moteur: 400 V

Puissance du moteur: 1,5 kW

Poids: 95 kg

**Description technique**

Ø	990 mm
Poids	95 kg
Tension du moteur	400 V

Puissance du moteur	1,5 kW
Puissance d'aspiration	63 m <sup>3</sup> /h
Hauteur	1130 mm
Type de produit	Générateurs de vide