

**Mesure à ruban d'acier inoxydable en boîtier, Longueur ruban: 20m****Données de commande**

N° commande	463050 20
GTIN	4007368079033
Classe d'article	46M

**Description****Exécution:**

**Boîtier:** Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

**Etrier:** étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

**Ruban:** Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop.** Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

**Mesure à ruban d'acier inoxydable**, en acier trempé au chrome-nickel, laqué transparent. Graduation imprimée, chiffres et graduations bien lisibles. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Graduation en cm (graduation en mm sur les 20 premiers cm).

**Remarque(s):**

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

**Description technique**

Hauteur boîtier	32 mm
Largeur de bande	13 mm
Largeur boîtier	115 mm

Longueur boîtier	138 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	20 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
--	-----------