

WITTE**Plateaux à dépression à grille, Type: R2****Données de commande**

N° commande	385030 R2
GTIN	2050001717481
Classe d'article	38L

Description**Exécution:**

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l'aide d'éléments de raccordement. **Avec alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.**

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.

Cordon d'étanchéité de 10 m (Ø4 mm).

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d'extension modulaire à l'aide d'adaptateurs.

Description technique

Poids	10 kg
Pas	12,5 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Hauteur	32,5 mm

Type de produit

Plateau de bridage par dépression