




Mesure à ruban d'acier avec protection polyamide dans un étrier, Longueur ruban: 20m



Données de commande

N° commande	464900 20
GTIN	4007368011286
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop**. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier avec protection polyamide. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Acier à ressorts résistant au flambage. **Grande résistance à l'abrasion**, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et huiles. Graduation millimétrique en continu.

Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Largeur de bande	13 mm
Longueur totale	310 mm
Largeur cadre	150 mm

Type d'amorce	A
Longueur ruban	20 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
----------------------------------------------	-----------