

Mitutoyo
Petit micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 2-2,5mm

Données de commande

N° commande	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Classe d'article	44A

Description
Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction. Réglage de la tête de mesure (**avec 2 surfaces de mesure en carbure**) par une tige d'entraînement en **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise de diamètres et de la concentricité d'alésages.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030.

Description technique

Ø tambour micrométrique	17 mm
Profondeur de mesure	12 mm
Plage de mesure	2 - 2,5 mm
Longueur totale	105 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6

Type de produit

Micromètre d'intérieur à 2 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm

022500 20

Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm

022510 200