

HOLEX**Pied à coulisse numérique ABS avec pointes de mesure, Plage de mesure: 500mm****Données de commande**

N° commande	415621 500
GTIN	4045197829924
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5minutes. Remise en marche sur simple coulissement. Surfaces de mesure finement rodées.

Avec boîtier métallique robuste.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032

Description technique

Lecture	0,01 mm
Longueur de bec	150 mm
Lecture commutable	mm / pouces
Lecture	0,0005 pouce
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Etalonnage	A1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Ecart de mesure E MPE	±0,06 mm
Norme	ISO 13385
Pointes de mesure	oui
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412230