

**Mesure à ruban d'acier blanc en boîtier, Longueur ruban: 30m****Données de commande**

N° commande	462900 30
GTIN	4007368073611
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: Etrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop.** Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier blanc. Ruban en acier trempé, couche de phosphate comme protection anti-corrosion, avec revêtement de résine synthétique résistant à l'usure. Grande lisibilité. Graduation millimétrique en continu.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Hauteur boîtier	32 mm
Largeur de bande	13 mm
Largeur boîtier	145 mm

Longueur boîtier	175 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	30 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
----------------------------------------------	-----------