

**Mesure à ruban en fibres de verre en boîtier, Longueur ruban: 20m****Données de commande**

N° commande	463300 20
GTIN	4007368072867
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Mesure à ruban en fibres de verre. Extrêmement résistant au flambage **et souple**, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques. **Non conducteur.** Grande lisibilité. Graduation en cm.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Longueur boîtier	175 mm
Largeur boîtier	145 mm
Largeur de bande	13 mm
Hauteur boîtier	32 mm
Type d'amorce	A

Longueur ruban	20 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
----------------------------------------------	-----------