

**Mesure à ruban en fibres de verre en boîtier, Longueur ruban: 30m****Données de commande**

N° commande	463300 30
GTIN	4007368073017
Classe d'article	46M

**Description****Exécution:**

**Boîtier:** Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

**Etrier:** étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

**Mesure à ruban en fibres de verre. Extrêmement** résistant au flambage **et souple**, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques. **Non conducteur.** Grande lisibilité. Graduation en cm.

**Remarque(s):**

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

**Description technique**

Largeur de bande	13 mm
Largeur boîtier	175 mm
Longueur boîtier	210 mm
Hauteur boîtier	32 mm
Type d'amorce	A

Longueur ruban	30 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
--	-----------