

**Mitutoyo****Jeu de micromètres d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 6-12mm****Données de commande**

N° commande	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 429000. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 100 mm 429010.

**Description technique**

Ø bague de contrôle	8 / 10 mm
Nombre de micromètres	3
Plage de mesure	6 - 12 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

**Services**

020550 6-12

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-12 mm

## Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/100	429010 1/100
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 8-10 mm	429000 8-10
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 6-8 mm	429000 6-8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 10-12 mm	429000 10-12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9