



Circomètre inox 304 pour circonférences et Ø, Plan: 2200mm



Données de commande

N° commande	465682 2200
GTIN	2050001060587
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de Ø sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le Ø. Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm.** Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

Modèle en acier à ressorts inoxydable.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

Description technique

Largeur de bande	16 mm
Plage de mesure circonférence	940 - 2200 mm
Plage de mesure pour Ø	300 - 700 mm
Lecture	0,1 mm
Epaisseur du ruban	0,2 mm
Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

Services

Etalonnage Circomètres Longueur maximale 3000 mm

026280 3000