

BMI®**Mesure à ruban d'acier avec protection polyamide en boîtier, Longueur ruban: 10m****Données de commande**

N° commande	463100 10
GTIN	4007368074786
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop**. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier avec protection polyamide. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Acier à ressorts résistant au flambage. **Grande résistance à l'abrasion**, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et huiles. Graduation millimétrique en continu.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Hauteur boîtier	32 mm
Longueur boîtier	138 mm
Largeur de bande	13 mm

Largeur boîtier	115 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	10 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m	026240 10
--	-----------